

EASYMATE-Serie

Portable Flüssigsauerstoff-Geräte
EASYMATE 6 / 6+6 / 12



Die EASYMATE 6, 6+6 und 12 sind mit den derzeit verbreiteten Reservoirs auf dem Markt kompatibel. Die EASYMATE-Geräte verwenden eine patentierte, vollständig pneumatische Technologie, die einen batterielosen Betrieb ermöglicht. Die Patientenversorgung erfolgt über eine einlumige Nasenbrille. Wie bei der Haube des EASYMATE-Reservoirs, besteht das Gehäuse der EASYMATE 6, 6+6 und 12 ebenfalls aus einem nachweislich sehr stabilen Strukturschaum. Die Geräte werden als Komplettpaket mit der benutzerfreundlichen Tragetasche / dem benutzerfreundlichen Rucksack und der High-Flow-Nasenbrille geliefert.

Wert	EASYMATE 6	EASYMATE 6+6	EASYMATE 12
Abmessungen (TBH)	12,9 cm (4.8"), 14,58 cm (5.74"), 37,95 cm (14.94")		
Gewicht leer	2,4 kg (5.3 lbs)	2,6 kg (5.7 lbs)	2,4 kg (5.3 lbs)
Gewicht gefüllt	3,5 kg (7.7 lbs)	3,6 kg (8.0 lbs)	3,5 kg (7.7 lbs)
Gewicht gefüllt inkl. Zubehör	3,7 kg (8.2 lbs)	3,9 kg (8.7 lbs)	3,7 kg (8.2 lbs)
Betriebstemperatur	-20.0°C bis 43.3°C (35°F bis 110°F)		
Lagerung Temperatur	-23°C bis 60°C (-10°F bis 140°F)		
Lagerung Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend		
LOX-Volumen	0,95 Liter	0,95 Liter	0,95 Liter
Einstellungen kontinuierlicher Flow	0/0,25/05/1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 l/min	0/1/2/3/4/5/6 l/min	0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 12 l/min
Einstellungen gepulster Flow		2/3/4/5/6 l/min äquivalent	
Max. Arbeitsdruck	1,72 bar (25 psi)	1,72 bar (25 psi)	1,72 bar (25 psi)
Anforderungen Nasenbrille	Max. 2,13 m (7 ft) lang, Standard- oder High-Flow Erwachsene einlumige Nasenbrille		
Genauigkeit Pulsvolumen		Innerhalb von ± 15% des nominalen Minutenvolumens bei 20 Atemzügen/min	
Atemfrequenzbereich		Bis zu 30 Atemzügen/min, nur bei einer Impulseinstellung	
Garantie	Easymate 6, 6+6, 12: 1 Jahr, Vakuumbehälter: 5 Jahre		



WE THINK IN PRESSURE & FLOW